

# Body Shape RF



**Body Shape – RF Quadro-Polar** is used for Body Contouring, Skin Lifting, Cellulite Improvement and Skin Rejuvenation. All contribute to a better look and feel of the patient.

The combination of the **BRF Technology** with other innovations installed in the **Body Shape** provide us with amazing results at an affordable price.

**Body Shape – RF Quadro-Polar** est utilisé pour le remodelage du corps, le lifting de la peau, l'amélioration de la cellulite et le rajeunissement de la peau. Tous contribuent à une meilleure apparence et sensation du patient.

La combinaison de la **technologie BRF** avec d'autres innovations installées dans le **Body Shape** nous offre des résultats étonnantes à un prix abordable.

## Features

- SKIN REJUVENATION / RAJEUNISSEMENT
- BODY CONTOURING / REMODELAGE DU CORPS
- SKIN LIFTING / LIFTING DE PEAU
- CELLULITE IMPROVEMENT / AMELIORATION DE CELLULITE
- WRINKLES AND RHYTIDES TREATMENT / TRAITEMENT RIDES ET RIDULES



### Quadro-Polar RF

With a large treatment area, for exact and deep layer targeting.

Ciblage précis et profond des grandes surfaces.



### Temperature Sensors

#### Capteur De Température

For real-time continuous monitoring of the skin's temperature with no need to stop every few seconds and measure it manually.

Surveillance continu en temps réel de la peau sans arrêter la machine.



### Bi-Polar RF

For small delicate or facial treatment areas.

Pour région petite et délicat



### Unlimited Handpiece Usage

#### Pièces À Main Usage Illimitées



### Regulated

#### Régularisé

That enables the patient to stop the treatment in cases of discomfort.

La cliente peut arrêter le traitement au moment d'inconfort.




### Safe Treatments

#### Traitements Sûrs

# Quadro & Bi-Polar Applicators

Machine's Applicators allow reaching a large treatment area, with precise, deep tissue targeting.

Les applicateurs de la machine permettent d'atteindre une grande zone de traitement, avec un ciblage précis et profond des tissus.



Quad-Polar

Bi-Polar

## Fractional Micro-Needles

The machine has the unique built-in minimally invasive fractional applicator with 3 types of microneedles for effective and deep skin rejuvenation including Facial wrinkle remover. It is available in 3 different lengths : 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm

La machine est dotée d'un applicateur fractionné mini-invasif intégré avec 3 types de micro-aiguilles pour un rajeunissement efficace et profond de la peau, y compris l'élimination des rides du visage. Disponible en 3 longueurs différentes : 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm



Fractional Handle

## Spike elimination system

Energy level provided during treatment set to bring the treated tissue to an optimal temperature and maintain that temperature without requiring. ACTIVE'S integrated a temperature measuring device, Infra-Red Assembly that reads the temperature every tenth of a second (0.1S)

Le niveau d'énergie fourni pendant le traitement est réglé de manière à amener le tissu traité à une température optimale et à maintenir cette température. Le dispositif de mesure de température intégré d'ACTIVE est un assemblage infrarouge unique et très précis qui lit la température tous les dixièmes de secondes (0.1S)



## Technical Specifications

Frequency	6.78 MHZ
Hand Pieces	Facial, Body and Fractional treatment hand pieces
Monitoring	Skin temperature monitored via laser sensor
Mains Input	230 Vac 50Hz   115 Vac 60 Hz
Output Power	250 Wp.
Fractional Penetration Depth	0.5mm - 4.5 mm
RF Penetration Depth	7 - 16 mm
Size	44 cm x 45 cm x 100 cm
Weight	18 kg
Maximum Power Consumption	400VA